

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.010

Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 03-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.010 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.010
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 20 mm Altura da área de aperto: 5 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	00
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UR. Aplicações segundo UR apenas com a utilização de "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 95 mm ²
Qtd. de polos	3 polos
Round conductor cross-section	10 - 95 mm ²

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.74
Peso bruto	0.76
Teor de cobre (kg / unidade)	0.15
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177540514
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Aprovações

Aprovações	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
