


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.870

## Conversores de corrente

Estado: 04-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.870 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.870
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	1 - 3
Adequado para o item com o código de referência	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Condutor cilíndrico de 2,5 mm <sup>2</sup> (1,5 m de comprimento)
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Accuracy Class	1

# Recursos

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
--------------------	--

---

Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------------

---

Frequência nominal	50 - 60 Hz
--------------------	------------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso líquido	0,28 kg
--------------	---------

---

Peso bruto	0,31 kg
------------	---------

---

Número da tarifa alfandegária	85043129
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002048
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27141146
------------	----------

---

Descrição do produto	#NV
----------------------	-----

# Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--