Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9677.870 Conversores de corrente

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9677.870 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.



Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.870
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	1 - 3
Adequado para o item com o	9677.100
código de referência	9677.110
	9677.115
	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Condutor cilíndrico de 2,5 mm² (1,5 m de comprimento)
Insuslation material (class)	В
Primary current	400 A
Secondary current	5 A

© Rittal 2025 2

Recursos

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1
	EN 60715
	DIN VDE 0414
	DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm²
Frequência nominal	50 - 60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.28
Peso bruto	0.31
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177705265
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3