

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.310

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.310 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.310
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 50 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima	630 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	3
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UR. Aplicações segundo UR apenas com a utilização de "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	10 - 300 mm <sup>2</sup>

## Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,6 kg
Peso bruto	3,8 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	1,06
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV - PORTA FUSIV. NH TAM.3, 630A, 690V

## Aprovações

---

Aprovações	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK