



VX 9680.806 - Sistema de armários modulares VX25

Armário modular

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

Recursos

Cód. Ref.	VX 9680.806
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Painel traseiro Chapas de base
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	49,3 kg
Peso bruto	53,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)	150,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261

Recursos

ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	VX Modulo Ri4Power c/ 800x2000x600mm Com Painel Traseiro Ral 7035

Aprovações

Certificados	Superfície
Explicações	Declaración de conformidad UK
