

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.548

**Chapas de teto para flanges para
entrada de cabos**

Estado: 13-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.548 - Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para VX, VX IT

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9681.548 |
| Descrição do produto | Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado. |
| Material | Chapa de aço de 1,5 mm |
| Superfície | Pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Number of required cable entry glands | 4 |
| Adequado para | Largura: = 400 mm Profundidade: = 800 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2.62 |
| Peso bruto | 3.42 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 13 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177926561 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Aprovações

Explicações

Declaración de conformidad UK