


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.021

# Rack para armazenamento de energia

Estado: 07-12-2025 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9690.021 - Rack para armazenamento de energia VX ESS

Quadro com chapa de teto, porta perfurada e painel traseiro. Ideal para a montagem eficiente e modular de um rack para armazenamento de energia utilizando prateleiras.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9690.021
Modelo	Sem instalação interna
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 1,5 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta e painel traseiro, perfurado Chapa de teto Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	51
Peso bruto	51.9
PCF/emb (cadle to gate)	169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente

# Recursos

---

EAN 4028177043886

---

ETIM 9 EC000261

# Aprovações

---

Explicações Declaration of conformity