


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# RX 9360.084

## Placa RiLineX

Estado: 25-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.084 - Placa RiLineX

Placa completa RiLineX 550 A incluindo barras de 30 x 5 mm. Com 705 mm de comprimento para armários com 800 mm de largura. Proteção total contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP4X. Opção de montagem horizontal, vertical e suspensa. Para faixas de voltagem até 1000 V AC e 1500 V DC. Resistência testada a curtos-circuitos de até 65 kA. Opção de roteamento de cabos no lado de trás. Aprovação IEC e UL.

## Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.084
Vantagens	Economia de tempo pela digitalização total dos dados dos produtos A placa completa pré-montada reduz o tempo de montagem Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 E-Cu
Cor	RAL 35745 RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui barras integradas
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Normas	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Corrente nominal máx.	550 A
Corrente nominal (UL)	540 A

# Recursos

Valores elétricos UL (SCCR)	45 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distância entre os centros das barras	60 mm
Resistência à tensão de surto nominal Uimp	12 kV
Tensão nominal	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1000 V AC 1500 V DC
Rated impulse withstand current	115,5 kA 94,5 kA (UL)
Resistência a corrente temporária nominal/t	45 kA/500 ms
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Medidas das barras	30 mm x 5 mm
Qtd. de polos	3 polos
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Dimensões	Largura: 705 mm Altura: 246 mm Profundidade: 49,2 mm

# Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.2
Peso bruto	6.616
Teor de cobre (kg / unidade)	2.805
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177997349
ETIM 9	EC001900

# Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity