

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.535**

# Adaptador de componentes CB RiLineX

Estado: 08-07-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.535 - Adaptador de componentes CB RiLineX

Adaptador de componentes CB RiLineX (3 polos, máx. 630 A) para sistemas de barramento de 60 mm. A largura dos componentes é de 145 mm. O conceito "Easy-Fix" possibilita fazer a montagem dos adaptadores e interruptores de forma independente. Este sistema está disponível para todas as marcas convencionais. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. A saída dos condutores pode ser adaptada aos requisitos individuais alterando facilmente a saída para cima ou para baixo.



## Recursos

|  |  |
|--|--|
| Cód. Ref.                                      | RX 9360.535  |
| Modelo   | Easy Fix   |
| Vantagens                                      | Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa<br>Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm<br>Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário |
| Material                                       | Poliamida (PA 6)<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94   |
| Cor  | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| Escopo de fornecimento                         | Inclui 3 coberturas de bornes  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 2XB   |

# Recursos

|  |  |
|--|--|
| Resistência à tensão de surto nominal Uimp | 8 kV   |
| Tensão nominal                             | 690 V AC<br>600 V AC (UL)  |
| Tensão nominal de isolamento Ui            | 1000 V   |
| Nível de contaminação                      | 3  |
| Qtd. de polos                              | 3 polos  |
| Saída dos condutores                       | Em cima/embaixo  |
| Tipo de ligação (elétrica)                 | Parafuso M10   |
| Diâmetro                                   | 29 mm <sup>2</sup><br>6 mm <sup>2</sup>  |
| Para marca (modelo)                        | Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal. |
| Adequado para sistema de barramento        | RiLineX<br>RiLine60  |
| Frequência da primeira harmônica           | 50...60 Hz   |
| Umidade relativa do ar (sem condensação)   | 10...90 %  |
| Adequado para barras                       | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10  |
| Faixa de temperatura de serviço            | -25 °C...55 °C   |
| Faixa de temperatura de armazenagem        | -25 °C...75 °C   |
| Dimensões                                  | Largura: 145 mm<br>Altura: 325,8 mm<br>Profundidade: 76,4 mm   |
| Carga de incêndio                          | 22,239 MJ/m <sup>2</sup>   |
| Emb.                                       | 1 unid.  |
| Peso líquido                               | 5 kg   |
| Peso bruto                                 | 5,206 kg   |

## Recursos

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Teor de cobre (kg / unidade)  | 2,64  |
| PCF/emb (cadle to gate)       | 30,05   |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095  |
| ETIM 9                        | EC001531  |
| Descrição do produto          | RX Adaptador de componentes CB de 630 A, 3 polos, modelo: Easy Fix, L: 140 mm |

## Aprovações

---

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)                           |
| Explicações | Declaration of conformity<br>PCF-declaration |