


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Väggskåp EL, 2-delat

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Väggsåp EL, 2-delat med svängram

Väggsåp 2-delat med svängram. Kapslingsklass IP 55.

Features

Art. nr.	EL 1919.500
Utförande	med svängram
Produktbeskrivning	Väggsåp med optimal åtkomst tack vare svängram.
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Svängram: Stålplåt Frontdörr: Strängpressad aluminiumprofil, akrylglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåp och svängram: Grunderade och pulverlackerade Frontdörr: Eloxad
Färg	Skåp och svängram: RAL 7035 Frontdörr: Silver
Leveransens omfattning	Skåp Frontdörr Svängram, 482,6 mm (19"), monterad Inkl. fastsättningstillbehör
Höjdenheter	6 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 380 mm Djup: 369 mm
Montagedjup	270 mm
Inre mått	Inre bredd: 537 mm Inre höjd: 317 mm
Grundmaterial	Aluminium
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	19,8 kg
Bruttovikt	20,8 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------