

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.780

Adaptador de componentes RiLineX

Estado: 12-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.780 - Adaptador de componentes RiLineX

Adaptador de componentes RiLineX (80 A, 3 polos, inclui cabos de ligação) em 54 mm de largura para sistemas de barramento de 60 mm. Com trilho de suporte montado e ajustável sem usar ferramenta para fixação dos componentes por encaixe.

Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.780
Modelo	Com cabo de ligação
Vantagens	<p>Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores</p> <p>Cabo de ligação pré-confeccionado</p> <p>Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte</p> <p>Trava opcional contra deslocamento de equipamentos</p> <p>Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm</p> <p>Montagem simples</p> <p>Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados</p>
Material	<p>Poliamida (PA 6)</p> <p>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94</p>
Cor	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Cabos de ligação (AWG)	AWG 4
Rated current of round conductor	80 A
Rated current of round conductor (UL)	80 A
Valores elétricos UL (SCCR)	<p>100 kA - 600 V, fusível classe RK5 máx. 60 A, JDDZ/7</p> <p>20 kA - 600 V, disjuntor máx. 60 A, DIVQ/7</p> <p>65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 52 A, NHJH/7</p>
Saída dos condutores	Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm

Recursos

Comprimento do cabo de ligação	130 mm
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 54 mm Altura: 239,4 mm Profundidade: 36,2 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Normas	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Emb.	4 unid.
Peso líquido	2.12
Peso bruto	2.15
Teor de cobre (kg / unidade)	0.209

Recursos

Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177996984
ETIM 9	EC001531

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
