

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.861**

**Kabelförskruvning i mässing**

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.861 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

Art. nr.	SZ 2411.861
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 52 mm
Gänga	M50 x 1,5
Längd på gänga	9 mm
Min. kabeldiameter	27 mm
Max. kabeldiameter	38 mm
Driftstemperatur	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Nyckelbredd	58 mm
Dimension	Gänga: M50 x 1,5 Längd på gänga: 9 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13

# Features

---

Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,678 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M50 x 1,5 för kabel-Ø 27-38 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK