

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.311 Systembelysning LED

State: 2026-04-09 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.311 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | SZ 2500.311 |
| Utförande | med uttag, med rörelsesensor |
| Fördelar | Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning |
| Utförande | Rörelsesensor Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusriktning Justering av ljusfördelning |
| Material | Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS |
| Färg | Material: RAL 7016 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsskruvar. |
| Märkeffekt | 13 W |
| Anslutningsmöjligheter | Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt |

Features

| | |
|---|---|
| Motion detector | Yes |
| Overvoltage category | II |
| Kapslingsklass | II (skyddsisolerad) |
| Belysningens montage typ | Skruv Clips |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC |
| Inbyggnadsmöjligheter | Direkt på skåpprofilen med 25 mm hål raster |
| Ljusflöde | 1 200 lm |
| Ljusfärg | 4000 K (neutralvit) |
| Observera: | Anslutningstillbehör beställs separat |
| Dimension | Bredd: 437 mm Höjd: 85 mm Djup: 44 mm |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Uttagskontakter | GB (Typ G, BS 1363) |
| Märkspänning | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Utförande på uttag | GB (Typ G, BS 1363) |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,68 kg |
| Bruttovikt | 0,706 kg |
| Tullvarukod | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector |
|--------------------|--|

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | ENEC |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |