

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.310

Värmeelement för inkapsling

State: 2023-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.310 - Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.

Features

Art. nr.	SK 3105.310
Produktbeskrivning	Värmeaggregat för apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
Material	Aluminium, eloxerat
Leveransens omfattning	PTC-värmeelement Snabbanslutningsklämma Fastsättningsmaterial
Kommentar	För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
Anmärkning om art. nr.	Specialspänningar på begäran. Tekniska ändringar förbehålles.
Värmeeffekt vid 10 °C	8 W - 10 W
Märkspänning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 120 mm Djup: 46 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Vikt/förp.	0,212 kg
Kopparandel (kg/st)	0
Tullvarukod	85162999
EAN	4028177638617
ETIM 7.0	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
