

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.330

Värmeelement för inkapsling

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.330 - Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.



Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3105.330 |
| Produktbeskrivning | Värmeaggregat för apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. |
| Material | Aluminium, eloxerat |
| Leveransens omfattning | PTC-värmeelement Snabbanslutningsklämma Fastsättningsmaterial |
| Observera: | För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt |
| Anmärkning om art. nr. | Användning vid drifttemperatur -40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration. Specialspänningar på begäran. Tekniska ändringar förbehålles. |
| Värmeeffekt vid 10 °C | 23 W - 30 W |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Märkspänning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimension | Bredd: 64 mm Höjd: 155 mm Djup: 56 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 |
| Kapslingsklass | II (skyddsisolerad) |
| Drifttemperatur | -33 °C...65 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,331 kg |
| Bruttovikt | 0,395 kg |
| Tullvarukod | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Produktbeskrivning | SK Värmelement, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 64x155x56 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |