Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.340

Värmeelement för inkapsling


State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3105.340 - Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.







Features

Art. nr.	SK 3105.340
Produktbeskrivning	Värmeaggregat för apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
Material	Aluminium, eloxerat
Leveransens omfattning	PTC-värmeelement Snabbanslutningsklämma Fastsättningsmaterial
Observera:	För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
Anmärkning om art. nr.	Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration. Specialspänningar på begäran. Tekniska ändringar förbehålles.
Värmeeffekt vid 10 °C	49 W - 50 W

© Rittal 2026

Features

Märkspänning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 64 mm Höjd: 155 mm Djup: 56 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Driftstemperatur	-33 °C...65 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,345 kg
Bruttovikt	0,408 kg
Tullvarukod	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Produktbeskrivning	SK Värmelement, 49-50 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 64x155x56 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK