Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3105.380


Värmeelement för inkapsling

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3105.380 - Värmeelement för inkapsling med fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt. Värmeeffekt 235–800 W.





Features

Art. nr.	SK 3105.380
Produktbeskrivning	Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks.
Material	Aluminium, eloxerat
Leveransens omfattning	PTC-värme med fläkt Fastsättningsmaterial
Värmeeffekt	Värmeeffekt med fläkt
Fläkt inbyggd	Yes
Observera:	För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt
Anmärkning om art. nr.	Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration.

Features

Värmeeffekt vid 10 °C	250 W - 265 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 103 mm Höjd: 200 mm Djup: 103 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Driftstemperatur	-33 °C...65 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,96 kg
Bruttovikt	1,194 kg
Tullvarukod	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Produktbeskrivning	SK Värmelement, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK