

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.110

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.110 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 1 para placas de montagem. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de parafuso tamanho M10.



## Recursos

Cód. Ref.	RX 9363.110
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Vantagens	Tampa: pode ser travada e lacrada Verificação da tensão pela abertura separada Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta Posição de repouso para facilitar a manutenção Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Fusíveis	NH 1

# Recursos

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 kV
Tensão nominal de serviço	690 V AC
Para tamanho NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 181,8 mm Altura: 298 mm Profundidade: 110,5 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Qtd. de polos	3 polos
Categoria de aplicação	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Nível de contaminação	3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Carga de incêndio	33,55 MJ/m <sup>2</sup>
Dissipação máxima de calor	42 W
Dissipação de potência por fusível (máx.)	23 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,2 kg
Peso bruto	2,209 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,57
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001040

# Recursos

---

Descrição do produto	RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 1, 250 A, 3 polos, parafuso M10, instalação em placa de montagem
----------------------	--

# Aprovações

---

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration