


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3126.100**

**Luft-luft värmeväxlare TopTherm**

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3126.100 - Luft-luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering

Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.

## Features

Art. nr.	SK 3126.100
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Komplett anslutningsklar enhet Kontaktbon Potentialfri felsignalering vid övertemperatur Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Specifik värmeeffekt	17,5 W/K
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp vid 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Ytterkretslopp vid 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp vid 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp vid 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,22 A Vid 60 Hz: 0,26 A
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 150 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Temperaturreglering	Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C

## Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54 Yttre kretslopp IP 34
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,904 kg
Bruttovikt	9,373 kg
Tullvarukod	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Produktbeskrivning	SK TopTherm Luft/luft värmeväxlare, väggmontage med reglering, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz

## Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK