

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.115

Luft-luft värmeväxlare TopTherm

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3127.115 - Luft-luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering

Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.

Features

| | |
|--------------------------|--|
| Art. nr. | SK 3127.115 |
| Utförande | väggmontage |
| Produktbeskrivning | Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Komplett anslutningsklar enhet Kontaktbon Potentialfri felsignalering vid övertemperatur Håltagningsmall Fastsättningsmaterial |
| Specifik värmeeffekt | 30 W/K |
| Lufteffekt (friblåsande) | Ytterkretslopp vid 50 Hz: 480 m ³ /h Ytterkretslopp vid 60 Hz: 525 m ³ /h Innerkretslopp vid 50 Hz: 480 m ³ /h Innerkretslopp vid 60 Hz: 525 m ³ /h |
| Märkspänning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 1,1 A Vid 60 Hz: 1,4 A |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 205 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A |
| Temperaturreglering | Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C) |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | Inre kretslopp IP 54 Yttre kretslopp IP 34 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 18,5 kg |
| Bruttovikt | 19,051 kg |
| Tullvarukod | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Produktbeskrivning | SK Luft/luft-värmeväxlare TopTherm, väggmontage, 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 205 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |