

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620 Takfläkt

State: 2026-03-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - Takfläkt för VX, VX IT

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå (40 dB) och högt luftflöde (friblåsande 1500 m³/h).



Features

Art. nr.	SK 3164.620
Fördelar	Enkelt montage, inga extra håltagningar behövs vid utförande med takplåt Anslutningsklar
Material	Stålplåt, lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Takfläkt Inkl. fastsättningsmaterial
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,3 A Vid 60 Hz: 0,35 A
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 240 mm Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54
Observera:	Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m ³ /h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	28,5 kg
Bruttovikt	30 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Takfläkt, för TS och TS IT för kontorsmiljöer, 1500 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 800x240x800 mm

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK