

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.572

## Conversores de corrente

Estado: 15-07-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.572 - Conversores de corrente

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.572
Modelo	Tensão de saída de 333 mV
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 bases encaixáveis 4 capas de proteção isolantes 2 bornes para trilho primário 4 pinos roscados
Adequado para barras	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primary current	2500 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma 3 da DGUV
Dimensões	Largura: 129 mm Altura: 156 mm Profundidade: 30 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5

## Recursos

---

Insulation material (class)	F
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.55
Peso bruto	0.558
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177049925
ETIM 9	EC002048

---

## Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------

---