

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3184.837

# Kylaggregat för väggmontage Blue e+ Dynamic

State: 2026-02-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3184.837 - Kylaggregat för väggmontage Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Kylaggregat i serien Blue e+ Dynamic har utvecklats för dynamiska användningsområden. Aggregaten har testats i enlighet med DNV-CG-0339 och är därför speciellt lämpliga för användning på fartyg (t.ex. apparatskåp i maskinrum). Den mycket stabila, mekaniska konstruktionen gör kylaggregaten lämpliga för alla användningsområden där aggregatet utsätts för stora vibrationsbelastningar, t.ex. i hamnar (lyftkranar), logistik (plockutrustning) och på flygplatser (bagagehantering).

## Features

Art. nr.	SK 3184.837
Utförande	väggmontage Dynamic
Fördelar	Högre effektivitet: mycket hög Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) > 6,2 Mer flexibilitet: Mångsidigt användbar vid dynamiska användningsområden utan omfattande infrastrukturåtgärder – till och med eftermontering utförs enkelt Mer säkerhet: maximal driftsäkerhet, mindre underhållsbehov och snabbt klar att använda Enklare: planering, drift och montering utan ansträngning
Användningsområden	för maritima och dynamiska användningsområden
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Inkl. fastsättningsmaterial Anslutningsklart (kontaktdon)
Alternativ	För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processsäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.

# Features

Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,67 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Märkspänning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:	För att EMC-kraven enligt standarden (DNV-CG-0339) ska uppfyllas måste ett EMC-filter (SK 3124.010) monteras i kylaggregatets matningsledning Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Hint Construction	Delinbyggnad inte möjlig
Märkeffekt	0,7 kW
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 895 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 700 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 310 mm
Nödvändig håltagning	Hålets bredd: 383 mm Håltagningshöjd: 929 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Inre kretslopp IP 55
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,76 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,48 t
Temperaturreglering	e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)	3 °C...60 °C

## Features

---

Drifttemperaturområde Heat Pipe	-20 °C...45 °C
Inställningsområde	20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,28 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,28 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,37 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	24 bar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	40.5
Bruttovikt	46.5
Tullvarukod	84158200
EAN	4028177977266

## Approvals

---

Approvals	DNV-GL
Certificates	EAC
Explanations	Declaration of conformity - F-gas regulation