

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.110

Adaptadores de componentes CB

Estado: 02-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.110 - Adaptadores de componentes CB 3 polos

Para a fixação mecânica e contato direto de disjuntores na placa

Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.110
Funcionamento	Para a fixação mecânica e contato direto de disjuntores na placa Montagem do disjuntor pelos pontos de fixação com ajuste variável (M4)
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Nota	Ao selecionar o adaptador de componentes CB, é necessário considerar a distância para a fixação do disjuntor Dependendo do disjuntor utilizado, a potência pode ser reduzida Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.	160 A
Tensão nominal de serviço	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 90 mm Altura: 160 mm Profundidade: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Para marca (modelo)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,55 kg
Peso bruto	0,588 kg

Recursos

Teor de cobre (kg / unidade)	0,276
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
