

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210

Adaptador de conexão

Estado: 07-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.210 - Adaptador de conexão RiLine Compact

Para conectar condutores cilíndricos.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.210
Funcionamento	Para alimentação da placa
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 7035
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Nota sobre o código de referência	Opção de utilização como fonte de alimentação central ou como conector prolongador de duas placas montadas em módulo
Corrente nominal máx.	125 A
Tensão nominal de serviço	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Qtd. de polos	3 polos
Saída dos condutores	Em cima/embaiixo
Valores elétricos UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal	6 - 50 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	6 - 50 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis	6 - 50 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos	6 - 50 mm ²
Conexão para condutores cilíndricos	AWG 1 - 10

Recursos

Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 160 mm Profundidade: 92,5 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1.12
Peso bruto	1.183
Teor de cobre (kg / unidade)	0.04
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK