

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.926

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 15-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.926 - Sistema de armários modulares VX25

Armários para instalações ISV

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.



Recursos

Cód. Ref.	VX 9666.926
Material	Chapa de aço
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Chapas de base Painel traseiro Chapa de teto Fecho: palheta dupla de 3 mm
Quantidade de portas	2

Recursos

Nota	Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensões	Largura: 1.100 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	115.4
Peso bruto	126.8
PCF/emb (cadle to gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177929616
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL
Certificados	Superfície
Explicações	Declaración de conformidad UK