## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9676.730 Borne de conexão direta

Estado: 08-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SV 9676.730 - Borne de conexão direta para condutores cilíndricos

Para conexão direta de condutores cilíndricos 95 - 300 mm² (fios simples ou múltiplos).

#### Recursos

SV 9676.730
Para a conexão de condutores cilíndricos em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Borne de conexão: latão galvanizado Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Inclui material de fixação (sem parafusos)
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.  Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
2
95 - 300 mm²
60 mm
1 unid.
0.32
0.327
85369010
4028177625549
EC002270
27400613

© Rittal 2025

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3