

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.070

## Chave seccionadora NH

Estado: 14-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.070 - Chave seccionadora NH

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | SV 9677.070   |
| Modelo  | ativação com 3 polos  |
| Funcionamento   | Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador<br>Interrupção dupla para corte confiável dos contatos |
| Material  | Poliamida<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0<br>Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata           |
| Cor   | Chassi: RAL 7035<br>Tampa: RAL 7001<br>Puxador: RAL 7016  |
| Para tamanho NH   | 00  |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 185 mm  |
| Saída dos condutores  | Em cima   |
| Tipo de ligação (elétrica)  | Parafuso M8   |
| Installation type   | Fixação com bornes  |
| Qtd. de polos   | 3 polos   |
| Tensão nominal de serviço   | 800 V (AC), 3~  |
| Corrente nominal de serviço máxima                                    | 160 A   |
| Test specification  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusíveis)   |
| Para montagem de conversor  | sim   |

# Recursos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dimensões                         | Largura: 50 mm<br>Altura: 676 mm  |
| Conexão de condutores cilíndricos | 1,5 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Adequado para barras              | Altura: 10 mm   |
| Emb.                              | 1 unid.   |
| Peso líquido                      | 4,82 kg   |
| Peso bruto                        | 5,02 kg   |
| Teor de cobre (kg / unidade)      | 1,072   |
| Número da tarifa alfandegária     | 85043129  |
| ETIM 9                            | EC001040  |
| ECLASS 8.0                        | 27371401  |
| Descrição do produto              | SV Chave seccionadora NH, tamanho 00, 160 A, 800 V, 3 polos, parafuso M8, 185 mm, saída dos condutores em cima, fixação com borne |

# Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|