


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.340

Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

Estado: 09-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.340 - Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.340
Modelo	ativação com 3 polos
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH	3
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	185 mm
Saída dos condutores	Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Pino M12
Qtd. de polos	3 polos
Tensão nominal de serviço	690 V (AC), 3~
Corrente nominal de serviço máxima	1250 A
Nota	Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Para montagem de conversor	sim
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 670 mm

Recursos

Conexão de condutores cilíndricos 6 - 240 mm²

Adequado para barras Altura: 10 mm

Double disconnecter sim

Emb. 1 unid.

Peso líquido 14

Peso bruto 14.4

Teor de cobre (kg / unidade) 6.838

Número da tarifa alfandegária 85365080

EAN 4028177705579

ETIM 9 EC001046

ECLASS 8.0 27371402

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--