

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3215.700

Luft-vatten värmväxlare

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3215.700 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage HD

Luft/vatten värmeväxlare för produktionslokaler med stränga hygienkrav, inom exempelvis livsmedelsindustrin – en perfekt komplettering till Rittal Hygienic Design-serien. Den lättrensjorda konstruktionen minskar risken för kontaminering och bidrar till att garantera livsmedlens säkerhet.



Features

Art. nr.	SK 3215.700
Utförande	Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning	Luft/vatten värmeväxlare för produktionslokaler med stränga hygienkrav, inom exempelvis livsmedelsindustrin – en perfekt komplettering till Rittal Hygienic Design-serien. Den lättrensjorda konstruktionen minskar risken för kontaminering och bidrar till att garantera livsmedlens säkerhet.
Fördelar	Konstruktion för enkel rengöring och god hygien En taklutning på 30° förhindrar att föremål ställs ner och gör att vätskor rinner av snabbt Utanpåliggande utbytbar silikontätning runt om förhindrar smuttbildning mellan skåpet och luft-vatten värmeväxlaren.
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Tättnings- och fastsättningsmaterial

Features

Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 200 l/h: 1 kW L 35 W 10 vid 400 l/h: 1,2 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 77 W Vid 60 Hz: 104 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,38 A Vid 60 Hz: 0,47 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1: 10 bar
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vatttningångstemperatur	1 °C...30 °C
Vattenanslutningar	G 3/8" AG
Temperaturreglering	Termostatstyrd magnetventil
Temperaturövervakning	Inbyggd termostat, med växelkontakt, bryteffekt 16 A, inställningsområde +20 °C ... +60 °C (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Dimension	Bredd: 215 mm Höjd: 982 mm Djup: 100 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Inställningsområde	20 °C...60 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14 kg
Bruttovikt	14 kg
Tullvarukod	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

Features

ECLASS 8.0	27180712
------------	----------

Produktbeskrivning	SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 1.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 215 x 982 x 100 mm
--------------------	---

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------