Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9677.780 Adaptadores de componentes

Estado: 09-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9677.780 - Adaptadores de componentes fixação com parafusos

Para disjuntores da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.780
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Barras de conexão
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	185 mm
Saída dos condutores	Embaixo
Installation type	Fixação com parafusos
Qtd. de polos	3 polos
Corrente nominal máx.	630 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Nota	Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição Para aplicação de componentes de distribuição com conexão dianteira por parafuso Para fixação em barras perfuradas. É necessário considerar que não há perfil de cobertura montado na área dos equipamentos.
Dimensões	Largura: 150 mm Altura: 585 mm
Adequado para barras	Altura: 10 mm

© Rittal 2025

Recursos

Para marca (modelo)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5.92
Peso bruto	6.32
Teor de cobre (kg / unidade)	3.652
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177802315
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3