## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9677.865 Conversores de corrente

Estado: 13-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### SV 9677.865 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.865
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	1 - 3
Adequado para o item com o	9677.100
código de referência	9677.110
	9677.115
	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
	9677.770
	9677.780
	9677.900
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Insuslation material (class)	Н
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

© Rittal 2025

#### Recursos

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm²
Frequência nominal	50 - 60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.13
Peso bruto	0.16
Número da tarifa alfandegária	85044085
EAN	4028177971554
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 3