


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.912 Caixa multifunções

Estado: 15-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9751.912 - Caixa multifunções

Armário em alumínio com laterais duplas, classe de resistência RC2, para instalação em áreas externas.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | CS 9751.912   |
| Descrição do produto   | Armário em alumínio com duas portas e laterais duplas, classe de resistência RC 2, para instalação em áreas externas. Inclui base soleira para roteamento de cabos. Com preparo para montagem de trilhos combinados de 19"/ETSI e um sistema Direct Air Cooling (DAC).  |
| Material               | Armário, teto, porta(s), chapa de base: alumínio, AlMg3, 2,0 mm<br>Placa(s) de montagem: alumínio, AlMg3, 3,0 mm<br>Trilho de apoio: aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)   |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó<br>Poliéster puro resistente a raios UV  |
| Cor                    | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento | Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado<br>Teto de proteção contra chuva com ventilação e preparo para montagem de um sistema Direct Air Cooling (DAC)<br>Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°)<br>Puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027<br>Base soleira para roteamento de cabos, totalmente fechada<br>Placas flangeadas<br>Chapa de base<br>Inclui 2 placas de montagem<br>Barra central parafusada |

# Recursos

|  |  |
|--|--|
| Dimensões                                      | Largura: 1.300 mm<br>Altura: 1.050 mm<br>Profundidade: 500 mm  |
| Dimensões                                      | Altura total: 1.600 mm<br>Altura do teto de proteção contra chuva: 130 mm<br>Altura da base soleira: 400 mm                        |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)         | 610 mm x 941 mm<br>548 mm x 941 mm   |
| Quantidade de portas                           | 2  |
| Ângulo de abertura da porta                    | Aprox. 155°  |
| Fecho  | Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos com tambor simples e duplo<br>Quantidade de fechos: 2<br>Aplicação do fecho: BJ20027 |
| Placa flangeada                                | Tamanho: 2<br>Quantidade: 3  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                          | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Nota sobre o código de referência              | Prazo de entrega sob consulta.   |
| Material básico                                | Alumínio   |
| Emb.   | 1 unid.  |
| Peso líquido                                   | 115 kg   |
| Peso bruto                                     | 135 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC000261   |
| Descrição do produto                           | CS Armário multifuncional MFG 12, duas portas, laterais duplas, LAP 1300x1600x500 mm   |