

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3311.040

## Anslutnings slang

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.040 - Anslutningsslang

Flexibel och avkortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig kopplingsmutter för anslutning av LCP/LCU till ett fast rörsystem.

## Features

Art. nr.	SK 3311.040
Material	NBR (inne) med stålspiral och vävnadsinlägg
Utförande	Rackkylning
Längd	1,8 m
Vattenanslutningar	G 1½" IG
Driftstemperatur	-30 °C...70 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)	16 bar
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	6,302 kg
Bruttovikt	6,779 kg
Tullvarukod	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivning	SK Anslutningsslang för vattenanslutning uppe och nere, för LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm