

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100 EMC-skärmbygel

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - EMC-skärmbygel

Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan, diameterändringar utjämnas fullständigt genom en fjäder.

Features

Art. nr.	SZ 2388.100
Produktbeskrivning	Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan. Diameterändringar utjämnas fullständigt genom fjädern på EMC-skärmbygeln.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Skärmdiameter (min.)	3 - 10 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,123 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Produktbeskrivning	SZ EMC-skärmbygel, för kabel diameter 3-10 mm