

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Anslutnings slang

State: 2025-04-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Anslutningsslang

Flexibel och avkortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig kopplingsmutter för anslutning av LCP/LCU till ett fast rörsystem.

Features

Art. nr.	SK 3313.614
Utförande	Rackkylning CW
Produktbeskrivning	Med vattenanslutningssatsen kan LCU´ns enkla kylvattenkoppling anslutas till kundens fasta rörsystem. Slangarna har på en sida en 90°-böj och på den andra sidan en klämskål som gör det möjligt att korta slangarna.
Material	NBR (inne) med stålspiral och vävnadsinlägg
Längd	2,5 m
Vattenanslutningar	G ¾" IG
Driftstemperatur	-30 °C...70 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)	10 bar
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	5.08
Bruttovikt	5.485
Tullvarukod	85444290
EAN	4028177983861
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712