

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.410

Värmeelement för inkapsling

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.410 - Värmeelement för inkapsling med fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt. Värmeeffekt 235–800 W.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3105.410 |
| Produktbeskrivning | Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdsador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. |
| Material | Aluminium, eloxerat |
| Leveransens omfattning | PTC-värme med fläkt Fastsättningsmaterial |
| Värmeeffekt | Värmeeffekt med fläkt |
| Fläkt inbyggd | Yes |
| Observera: | För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygroskop för reglering av värme I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt |
| Anmärkning om art. nr. | Användning vid drifttemperatur -40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration. |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Värmeeffekt vid 10 °C | 235 W - 250 W |
| Märkspänning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimension | Bredd: 103 mm Höjd: 200 mm Djup: 103 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 |
| Kapslingsklass | II (skyddsisolerad) |
| Drifttemperatur | -33 °C...65 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,943 kg |
| Bruttovikt | 1,187 kg |
| Tullvarukod | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Produktbeskrivning | SK Värmelement, 235/250 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |