

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3373.544

## Luft-vatten värmväxlare

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3373.544 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.

## Features

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Art. nr.                      | SK 3373.544  |
| Utförande                     | väggmontage<br>Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)   |
| Produktbeskrivning            | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt. |
| Färg                          | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning        | Anslutningsklar<br>Håltagningsmall<br>Tättnings- och fastsättningsmaterial   |
| Total kyleffekt               | L 35 W 10 vid 400 l/h: 2 kW  |
| Märkspänning                  | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz   |
| Märkeffekt Pel                | Vid 50 Hz: 110 W<br>Vid 60 Hz: 140 W   |
| Märkström max.                | Vid 50 Hz: 0,22 A<br>Vid 60 Hz: 0,25 A   |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1: 10 bar  |
| Inkopplingstid                | 100 %  |
| Kylmedium                     | Vatten (för specifikation, se Internet)  |
| Vattningångstemperatur        | 1 °C...30 °C   |
| Vattenanslutningar            | ½" slangkoppling<br>G ¾" AG  |
| Temperaturreglering           | e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)   |
| Driftstemperatur              | 1 °C...70 °C   |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Observera:                         | Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller  |
| Dimension                          | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 950 mm<br>Djup: 145 mm  |
| Anmärkning om art. nr.             | Leveranstid på begäran   |
| Inställningsområde                 | 20 °C...55 °C  |
| Försäkring                         | Trafoskyddsbrytare: 3,5...5 A  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA           | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.  |
| Tullvarukod                        | 84158300   |
| ETIM 9                             | EC002515   |
| ETIM 8                             | EC002515   |
| ECLASS 8.0                         | 27180712   |
| Produktbeskrivning                 | SK Luft/vatten-värmeväxlare, väggmontage, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: V4A, BHD: 400 x 950 x 145 mm |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring                            |