

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3450.500

## Ledaranslutningsklämma

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3450.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

## Features

Art. nr.	SV 3450.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare	1 - 4 mm <sup>2</sup>
För skentjocklek	5 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,225 kg
Bruttovikt	0,278 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 5 mm

## Approvals

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---