

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

Ledaranslutningsklämma

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Features

Art. nr.	SV 3452.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10,5 x 11 mm
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare	16 - 50 mm ²
För skentjocklek	5 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,81 kg
Bruttovikt	1,004 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Ledaranslutningsklämmor, 16-50 mm, klämutrymme BH: 10,5x11 mm för skentjocklek 5 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
