

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3484.840

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ S

State: 2026-07-10 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3484.840 - Vägghmonterat kylaggregat Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S kylaggregat med den beprövade tekniken Blue e+ erbjuder världens högsta energieffektivitet. Samtidigt sänks koldioxidavtrycket från maskiner och anläggningar. Nytt utförande med många smarta funktioner.

Features

Art. nr.	SK 3484.840
Utförande	vägghmontage
Fördelar	Bidrar till en klimatneutral produktion tack vare en genomsnittlig energibesparing på 75 % och mindre koldioxidavtryck Kan användas världen över tack vare möjlighet till flera spänningar och landsspecifika godkännanden Intelligent och enkel övervakning via IoT-gränssnittet Bekväm manövrering med appen "Rittal Scan & Service"
Material	Stålplåt
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp: RAL 7035 Lamellgaller: RAL 7012
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial Anslutningsklart (kontaktdon) Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Alternativ	För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processsäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,92 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,92 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,55 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Märkspänning	380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz

Features

Observera:	Observera montageanvisningarna. Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor. Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
Anmärkning om art. nr.	Tolerans: 380 V -10 % (342 V) och 480 V +10 % (528 V)
Märkeffekt	0,59 kW
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 680 m ³ /h Innerkretslopp: 680 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 196 mm
Nödändig håltagning	Hålets bredd: 383 mm Håltagningshöjd: 929 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Inre kretslopp IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-1234yf mängd: 0,34 kg Köldmediemängd kompressorkrets: 0,22 kg Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,12 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0 t
Temperaturreglering	e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)	3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe	-20 °C...45 °C

Features

Inställningsområde	20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,42 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,49 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	34 bar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	26,6 kg
Bruttovikt	32 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	144,43 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84158200
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Kylaggregat Blue e+ S, väggmontage, 0,92 kW, 380–480 V, 2~, 50–60 Hz, stålplåt, BHD: 400 x 950 x 196 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation PCF-declaration