

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3554.000 Plattklämmor

State: 2026-06-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3554.000 - Plattklämmor

För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 3554.000 |
| Produktbeskrivning | För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad, passiverad |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H) | 34 x 10 mm |
| Passar för samlingsskenor | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Passar för samlingsskenor | Samlingsskena E-Cu |
| Förpackningsenhet | 3 st. |
| Nettovikt | 0,699 kg |
| Bruttovikt | 0,8 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 3,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeskrivning | SV Plattklämmor, för laminerade kopparskenor, klämutrymme BH: 34x10 mm för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm |

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK