

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.500 TopTherm filterfläktar

State: 2025-10-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.500 - TopTherm filterfläktar med EC-teknologi

Energieffektivt utförande av RTT-filterfläkten med EC-teknologi. Vid minst 180 m³/tim med integrerat styrningsgränssnitt (0-10 V / PWM som ingång och hastighetssignal som utgång) för reglering och övervakning av fläkten.

Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | SK 3238.500 |
| Utförande | väggmontage EC |
| Produktbeskrivning | Energieffektivt utförande av TopTherm-filterfläktar med diagonalfläktteknologi. Fläkt 3240.50x till 3245.51x kan styras och övervakas. Styrgränssnittet, som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal gör att fläktvarvtal och funktion kan övervakas. |
| Product modification | The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta |
| Fläkt | Diagonal, EC-Motor |
| Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta) | Vid 50 Hz: 52 m ³ /h Vid 60 Hz: 52 m ³ /h |
| Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter) | Vid 50 Hz: 63 m ³ /h Vid 60 Hz: 70 m ³ /h |
| Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer) | 1 x 3238200: 36 m ³ /h 2 x 3238200: 46 m ³ /h |
| Märkspänning | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 5,8 W Vid 60 Hz: 5,8 W |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,045 A Vid 60 Hz: 0,045 A |
| Dimension | Bredd: 148,5 mm Höjd: 148,5 mm |
| Montagedjup | 58,5 mm |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 124 mm Håltagningshöjd: 124 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 6 A |
| Observera: | För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter. För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av filterfläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC för EC-filterfläktar (fr.o.m. fläkteffekt 180 m ³ /h). |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 49 dB(A) Vid 60 Hz: 49 dB(A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0.5 |
| Bruttovikt | 0.625 |
| Tullvarukod | 84145915 |
| EAN | 4028177664128 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Features

ECLASS 8.0

27180716

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK