

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3560.000 Plattklämmor

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3560.000 - Plattklämmor

För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor.

## Features

Art. nr.	SV 3560.000
Produktbeskrivning	För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	34 x 10 mm
Passar för samlingsskenor	50 × 10
Passar för samlingsskenor	Samlingsskena E-Cu
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,999 kg
Bruttovikt	1,043 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Plattklämmor, för laminerade kopparskenor, klämutrymme BH: 34x10 mm för samlingsskenor BH: 50x10 mm

## Approvals

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK