

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.082 Strömskenespännare

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.082 - Strömskenespännare

För enkel spänning av kopparskenor/samlingsstenor i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.



## Features

Art. nr.	AS 4050.082
Utförande	Samtidig fastspänning av tre korta kopparskenor och materialtjocklek 5 mm eller 10 mm
Produktbeskrivning	Strömskensfixtur till Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT för enkel bearbetning av kopparskenor. Lämplig för borrar och gängning.
Bearbetningsbar längd vid 5 mm tjocklek	150 - 300 mm
Bearbetningsbar höjd (max.)	30 - 120 mm
Bearbetningsbar längd vid 10 mm tjocklek	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Yes
Passar till art. nr.	4050.101 4055.911 4055.912
Förpackningsenhet	2 st.
Tullvarukod	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

# Features

---

ECLASS 8.0

36609190

---

Produktbeskrivning

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm