

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Bearbetningsmaskin Perforex BC 1008 HS

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Bearbetningsmaskin Perforex BC 1008 HS

Brett detaljfäste i standardutförandet med två dörrar. Idealisk för bearbetning av helsvetsade skåp

Features

| | |
|----------------------------|---|
| Art. nr. | AS 4050.108 |
| Utförande | Motordriven djupjustering 2200 mm Skåpbearbetning Bearbetning av platta delar Dubbdörr Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel Automatisk verktygskontroll DIN-verktyg Pneumatisk spännanordning |
| Produktbeskrivning | Bearbetningsmaskinen Perforex BC 1008 HS är perfekt för bearbetning av icke-demonterbara resp. helsvetsade apparatskåp. Genom de två uppfällbara dörrarna i bearbetningsområdet kan skåp på upp till 2300×1600 mm (B×H) utan problem spännas fast. |
| Fördelar | Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete Lättlärd och fjärrstyrningsbar verkstadsprogrammering Nätverkskompatibel programvara med central databas Programmerade verkstadsuppdrag är tillgängliga omgående och kan användas igen |
| Leveransens omfattning | Perforex BC konfigureras utifrån projekt |
| Material som kan bearbetas | Aluminium Stål Rostfritt stål Plast Koppar |
| Maskinalternativ | Utökning av spännhöjd 4050.035 |

Features

| | |
|--|--|
| Maskinstyrning | Verkstadsprogrammering CNC-styrning med 4 axlar Rittal Optipanel med 24" bildskärm |
| Säkerhet | Skyddsgaller med optisk skyddsanordning Skyddsgaller bak |
| Gränssnitt | Anslutning till olika CAD-system Överföring av DXF-format Eplan Pro Panel Rittal Configuration System |
| Observera: | Tekniska ändringar förbehålles |
| Uppställningsyta | Bredd: 4.600 mm Höjd: 2.410 mm Djup: 4.600 mm |
| Tryckluftsanslutning | 6 bar |
| Antal verktygsplatser | 20 |
| Tool holder (Pick-up-System) | Yes |
| Styrspänning (DC) | 24 V |
| Märkström max. | 32 A |
| Märkspänning | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Dimensions of clampable cubic parts | Bredd: 2.300 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 2.200 mm |
| Maximum machinable area for cubic parts | Bredd: 2.300 mm Höjd: 1.600 mm |
| Dimensions clamped panels | Bredd: 2.300 mm Höjd: 1.550 mm |
| Maximum machinable area for enclosure panels | Bredd: 2.300 mm Höjd: 1.700 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3 200 kg |
| Bruttovikt | 3 200 kg |

Features

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tullvarukod | 84571090 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Produktbeskrivning | Perforex BC 1008 HS Machining centre |
