

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Montagebord

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Montagebord

Montageborden är flyttbara bord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.

Features

Art. nr.	AS 4050.150
Utförande	150 MN (manuell lutningsjustering)
Produktbeskrivning	Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
Fördelar	Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs Minimalt utrymmesbehov när den inte används Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare
Tekniska data	Lutningsjustering ca. 0–80°
Leveransens omfattning	Montagebord 1 förp spännenhet nedtill 1 förp spännenhet upptill
Observera:	Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås.
Maskinmått	Bredd: 1.400 mm Djup: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.230 mm
Bärlast	150 kg
Arbets höjd	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	123 kg
Bruttovikt	138 kg
Tullvarukod	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeskrivning	Assembly frame 150 MN

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------
