

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montagebord

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montagebord

Montageborden är flyttbara bord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.

## Features

Art. nr.	AS 4050.300
Utförande	300 ENH (elektrisk lutnings- och höjdjustering)
Produktbeskrivning	Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
Fördelar	Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs Minimalt utrymmesbehov när den inte används Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare
Tekniska data	Lutningsjustering ca. 0–80°
Leveransens omfattning	Montagebord 1 förp spännenhet nedtill 1 förp spännenhet upptill Laddare Batteri
Observera:	Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås. För USA, Kanada, Mellan- och Sydamerika samt Japan krävs även nätdelen 4050.219 för flera spänningar samt anslutningsadaptern 4050.222
Maskinmått	Bredd: 1.400 mm Djup: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.230 mm
Bärlast	300 kg

# Features

---

Arbetshöjd	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	230 kg
Bruttovikt	250 kg
Tullvarukod	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeskrivning	Assembly frame 300 ENH

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------