

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Montagebord

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Montagebord

Montageborden är flyttbara bord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Art. nr. | AS 4050.300 |
| Utförande | 300 ENH (elektrisk lutnings- och höjdjustering) |
| Produktbeskrivning | Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp. |
| Fördelar | Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs Minimalt utrymmesbehov när den inte används Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare |
| Tekniska data | Lutningsjustering ca. 0–80° |
| Leveransens omfattning | Montagebord 1 förp spännenhet nedtill 1 förp spännenhet upptill Laddare Batteri |
| Observera: | Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås. För USA, Kanada, Mellan- och Sydamerika samt Japan krävs även nätdelen 4050.219 för flera spänningar samt anslutningsadaptern 4050.222 |
| Maskinmått | Bredd: 1.400 mm Djup: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | Bredd: 1.110 mm Höjd: 1.230 mm |
| Bärlast | 300 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Arbetshöjd | Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 230 kg |
| Bruttovikt | 250 kg |
| Tullvarukod | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| Produktbeskrivning | Assembly frame 300 ENH |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|