

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318 Gängningsalternativ

State: 2026-07-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.318 - Gängningsalternativ för Perforex LC 3030

Gängningsoption för Perforex lasercentral LC med gängborr inkl. spänneheter för M3 – M10.



## Features

Art. nr.	AS 4050.318
Utförande	Medåkande verktygsmagasin med 6 magasinplatser Verktygshållare Extra drivenhet
Produktbeskrivning	Option för gängskärning vid stansning av hål med Perforex lasercenter LC.
Fördelar	Bearbetning av projekt med gänghål möjlig Snabb, automatisk omkoppling från laserfunktion till gängningsfunktion genom utbyte till ett ytterligare bearbetningshuvud
Leveransens omfattning	Gängborr Inkl. spänneheter för M3 – M10
Bearbetningsbar höjd (max.)	600 mm
Materialtjocklek	5 mm
Passar till art. nr.	4050330
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	78 kg
Bruttovikt	78 kg
Tullvarukod	84669360
ECLASS 8.0	36600890

# Features

---

Produktbeskrivning

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex  
Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool  
magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.